

EPIC® H-A 10 SDR-LB



Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.

Den robusta metallkåpan för rektangulära kontaktdon, med en enkel spak och en kabelingång, kan användas i styrsystem.

Info

Lock i metall med robust gångjärn

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Liten och smidig för trånga utrymmen

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Styrteknik

Laboratorium

Produktegenskaper

Panelmonterad chassikåpa

Längsbygel

1 kabelingång

Skyddslock, metall

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 SDR-LB

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: aluminiumlegering, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 10 SDR-LB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-A panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång, lock och längsbygel				
70455200	H-A 10 SDR-LB 16	-	16	5
70455400	H-A 10 SDR-LB 21	-	21	5
79455200	H-A 10 SDR-LB M20	20	-	5
79455400	H-A 10 SDR-LB M25	25	-	5