

Bearbetade kopplingslådor

Av aluminium med M-gängad håltagning, kopplingsplint och kabelgenomföring

Robusta kopplingslådor som tål tuffa miljöer, färdigbestyckade och klara att användas. Beställ direkt i vår webshop eller kontakta oss för en unik lösning!



Lämplig för användning utomhus



Mekanisk resistens



Temperaturbeständig



Vattentät

Fördelar

Robusta kopplingslådor som tål tuffa miljöer

Stort urval av olika utföranden

Färdigbestyckade, klara att användas

Hög skyddsklass, IP66

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö

Utomhusapplikationer

Produktegenskaper

Oförlorbara lockskravar av rostfritt stål (V2A)

Bestyckad med oljebeständig packning av neopren eller polyuretan

Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg

Design/Utförande

Material: Aluminium

Färg: grå enligt RAL 7001

Skyddsklass kopplingslåda: IP66

Skyddsklass förskruvning: IP68

Övrigt

Även andra kapslingar i Boplas sortiment kan bearbetas och bestyckas enligt kundspecifikation

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Bearbetade kopplingslådor

Art nr	Benämning	Förp antal	Yttermått B (mm)	Yttermått H (mm)	Stickkontakt/uttag 1	Stickkontakt/uttag 2	Förskruvning	Kopplingsplint
83040931	A 100/2 x M12/4 pol.	50	45	30	1 x M12	1 x M12	-	4 pol
83040934	A 101/2 x ST-M16	58	64	34	1 x M16	1 x M16	2 st ST-M 16	-
83040935	A 101/2 x M16/4 pol.	58	64	34	1 x M16	1 x M16	-	4 pol
83040936	A 101/2 x ST-M16/4 pol.	58	64	34	1 x M16	1 x M16	2 st ST-M 16	4 pol
83040937	A 102/4 x M16	98	64	34	2 x M16	2 x M16	-	-
83040938	A 102/4 x ST-M16	98	64	34	2 x M16	2 x M16	4 st ST-M 16	-
83040939	A 102/4 x M16/6 pol.	98	64	34	2 x M16	2 x M16	-	6 pol
83040943	A 103/6 x M16/12 pol.	150	64	34	3 x M16	3 x M16	-	12 pol
83040944	A 103/6 x ST-M16/12 pol.	150	64	34	3 x M16	3 x M16	6 st ST-M 16	12 pol