

## EPIC® H-B 10 TSH

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med sidokabelingång.

### Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet

Större internt utrymme för kabeldragning

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

### Fördelar

Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.

### Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

### Produktegenskaper

Senaste uppdatering (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TSH

Kabeldon, hög  
Låsbutar för tvärbyglar  
Sidokabelingång  
Versioner med eller utan krage

### Tekniska data

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Klassificering ETIM 5:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon   |
| Klassificering ETIM 6:   | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon |
| Material:                | Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå<br>Bygel: zinkpläterat stål<br>Packning: NBR       |
| Skyddsklass:             | IP65 (matat utförande)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)                                   |
| Standarder/Godkännanden: | Godkänd enligt VDE-REG nr. B437<br>UL-testad:<br>UL File Number: E75770                      |
| Temperaturområde:        | -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C  |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-B 10 TSH**

| Art nr   | Artikelbeskrivning | M  | PG | Krage | Förpackningsenhet |
|--|--------------------|----|----|-------|-------------------|
| H-B hög kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för tvärbyglar |                    |    |    |       |                   |
| 70052400   | H-B 10 TSH 21      | -  | 21 | ja    | 10                |
| 70052600   | H-B 10 TSH 29      | -  | 29 | ja    | 10                |
| 79052400   | H-B 10 TSH M25     | 25 | -  | -     | 10                |
| 79052600   | H-B 10 TSH M32     | 32 | -  | -     | 10                |

Senaste uppdatering (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16