


Teckenring PA

Märkringar med förtryckta tecken och siffror för märkning av kablar/ledare före slutmontage, flamhämmande enligt UL 94 V

Info

Tillbehör (förvaringsbox, monteringsverktyg) i webbkatalogen



Flamhämmande



UV-beständig

Fördelar

Stängda märkhylsor med förtryckta tecken

Anti-rotationsskydd

Tack vare sin specialprofil med fjädrande effekt, kan de 4 olika storlekarna användas med tvärsnitt från 0,2 till 70 mm².

□□□□□□□□□□

Användningsområden

För märkning av ledare.

Märkning före montering

Dessa stängda hylsor är avsedda före montering av kabel

Produktegenskaper

Tvärsnitt i mm²: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70

Diameter användningsområde i mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16

Bredd x höjd mm/hylslängd mm: PA 02: 3,5 x 3,6/3 PA 1: 4,2 x 5,5/3 PA 2: 6,6 x 9,5/4 PA 3: 11 x 16,5/6

Standarder/Godkännanden

Extremely flame-retardant according to

UL 94 V0

Övrigt

PA 02 finns även tillgänglig som samlingslåda (artikelnr 61833050, innehåller 600 ringar med siffrorna 0-9)

PA 1 finns även tillgänglig som samlingslåda (artikelnr 61833060, innehåller 500 ringar med siffrorna 0-9)

Tekniska data

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Teckenring PA

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmateriäl
Färg:	Gul
Material:	Kadmium- och silikonfri mjuk PVC
Temperaturområde:	-30 °C till +60 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Teckenring PA

Art nr	Benämning	Etiketter/förpackningsenhet
PA 02		
61817800	PA 02 / 0	200
61817810	PA 02 / 1	200
61817820	PA 02 / 2	200
61817830	PA 02 / 3	200
61817840	PA 02 / 4	200
61817850	PA 02 / 5	200
61817860	PA 02 / 6	200
61817870	PA 02 / 7	200
61817880	PA 02 / 8	200
61817890	PA 02 / 9	200
61817900	PA 02/blank	200
61817910	PA 02 / A	200
61817920	PA 02 / B	200
61817930	PA 02 / C	200
61817940	PA 02 / D	200
61817950	PA 02 / E	200
61817960	PA 02 / F	200
61817970	PA 02 / G	200
61817980	PA 02 / H	200
61817990	PA 02 / I	200
61818000	PA 02 / J	200
61818011	PA 02 / K	200
61818020	PA 02 / L	200
61818030	PA 02 / M	200
61818040	PA 02 / N	200
61818050	PA 02 / O	200
61818060	PA 02 / P	200
61818070	PA 02 / Q	200
61818080	PA 02 / R	200
61818090	PA 02 / S	200
61819100	PA 02 / T	200
61819110	PA 02 / U	200
61819120	PA 02 / V	200
61819130	PA 02 / W	200

Teckenring PA

Art nr	Benämning	Etiketter/förpackningsenhet
61819140	PA 02 / X	200
61819150	PA 02 / Y	200
61819160	PA 02 / Z	200
61819170	PA 02 / /	200
61819180	PA 02 / .	200
61819190	PA 02 / ,	200
61819200	PA 02 / :	200
61819210	PA 02 / =	200
61819220	PA 02/jord	200
61819260	PA 02 / +	200
61819270	PA 02 / -	200
61819280	PA 02 / ~	200