M1011 Manuell präglingsmaskin

M1011 är en robust handpräglingsmaskin för prägling av rostfritt stål och aluminium på plats.



Olja & Gas

Värmebeständig

Köldbeständig

Robust

UV-beständig

Fördelar

Integrerad stans möjliggör buntbandshålning eller skruvhålning
Temperaturbeständig
Väderbeständig
Beständig mot saltvatten

Användningsområden

Robust handpräglingsapparat för band i aluminium eller rostfritt stål
Kabel- och komponentmärkningssystem
Snabb, enkel och permanent märkning på plats
För utomhusapplikationer

Övrigt

Siffran 1 finns inte på präglingsraden - här kan bokstaven ”I” användas istället

M1011: Präglingsmaskin, präglingshjul, präglingstejp av aluminium utan klister, präglingstejp i stål utan klister, skyddande transportlåda

Tekniska data

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M1011 Manuell präglingsmaskin

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000610 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaskin
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000610 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Textningsapparat
Övrigt:	Stanshål diameter: 2 mm Tillgängliga tecken: A-Z, 2-9, -, .
Allmänt:	Teckenhöjd: 4.7 mm
Material:	Syrafast stål: 14.301 (EN Standard), SAE Grad 304 Tjocklek på märktejp: 0,12 mm

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
Garanti period är 1 år, men kan förlängas med registrering av din produkt på DYMO® hemsida

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M1011 Manuell präglingsmaskin

Art nr	Benämning	Bokstavshöjd (mm)	Bredd B (mm)	Längd (m)	Förp.
61742670	M1011 präglingsmaskin	4,7	-	-	1
61742710	Präglingstejp i aluminium utan klister	-	12	4,8	1
61742720	Präglingstejp i aluminium med klister	-	12	3,65	1
61742700	Präglingstejp i rostfritt stål	-	12	6,4	1

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16