


## Panelindikator 1908, 5 mm/M8 EXTRA STARK

Utvändig reflektor, 5 mm LED/M8, AC/DC, IP 67

Panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Extra intensivlysande, "Sunlight Visible". Utvändig reflektor. Beställ direkt i vår webshop!



### Fördelar

Extra intensivlysande lysdiod, "Sunlight Visible"

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	5 mm färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 8 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1908, 5 mm/M8 EXTRA STARK

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget  
Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.

**Panelindikator 1908, 5 mm/M8 EXTRA STARK**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83348450	19080350	Röd	Blank krom	24	9/17	1200
83348452	19080355	Grön	Blank krom	24	9/17	1300
83348453	19080357	Blå	Blank krom	24	9/17	600
83348900	19081350	Röd	Svart krom	24	9/17	1200
83348905	19082350	Röd	Matt krom	24	9/17	1200
83348907	19082355	Grön	Matt krom	24	9/17	1300
83348908	19082357	Blå	Matt krom	24	9/17	600
83348909	1908235W	Vit	Matt krom	24	9/17	1000

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16