
Panelindikator 1921, 10 mm/M14 std

Standard reflektor, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h.
Beställ direkt i vår webshop!





Fördelar
Monterad i hållare för panelmontage
Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt
Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C till +60°C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 14 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10%max
Paneltjocklek:	11 mm

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Panelindikator 1921, 10 mm/M14 std

inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Panelindikator 1921, 10 mm/M14 std

Produktinformation

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349017	19210350	Röd	Blank krom	24	20	150
83349018	19210351	Grön	Blank krom	24	20	70
83349019	19210352	Gul	Blank krom	24	20	70
83349023	19211352	Gul	Svart krom	24	20	70
83349024	19212350	Röd	Matt krom	24	20	150
83349025	19212351	Grön	Matt krom	24	20	70
83349026	19212352	Gul	Matt krom	24	20	70

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16