



## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - K-kod

Upp till 630 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



## Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



### Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

## Fördelar

Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

### Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

## Användningsområden

Industriautomation

## Robotapplikationen

LED-belysning/armaturer

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

©2024 Lapp Group all rights reserved  
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02 03.16

## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - K-kod

Maskin- och anläggningsteknik

### Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja  
PVC-kabel (ej för släpkedja)  
Enligt DIN EN 61076-2-111

### Design/Utförande

Kabeltyp PUR:  
Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20939 (80 °C / 600 V)  
Kabeltyp PVC:  
LiYY-JZ - Oljebeständig, PVC (svart)  
AWM 2587 (90 °C / 600 V)

### Tekniska data

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Märkspänning:         | Max 600 V                                                 |
| Märkström:            | Max 16 A                                                  |
| Skyddsklass:          | IP65/IP67/IP69K                                           |
| Kodning:              | K-kod                                                     |
| Material kontaktkåpa: | TPE                                                       |
| Material insats:      | PBT-GF                                                    |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing                                        |
| Kontaktresistans:     | ≤10 mOhm                                                  |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm                                      |
| Temperaturområde:     | Kabel: -25 °C till +80 °C<br>Kontakt: -40 °C till +125 °C |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - K-kod

| Art nr                      | Benämning                  | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare  | Yttre diameter (mm) | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|---------|---------------------|------------------|---------------|
| M12 hona 5-poligt utförande |                            |           |          |         |                     |                  |               |
| 83406976                    | RST 5K-RKWT<br>5K-911/2 M  | 2         | PUR      | 5 G 1,5 | 8                   | 600              | 16            |
| 83406977                    | RST 5K-RKWT<br>5K-911/5 M  | 5         | PUR      | 5 G 1,5 | 8                   | 600              | 16            |
| 83406978                    | RST 5K-RKWT<br>5K-911/10 M | 10        | PUR      | 5 G 1,5 | 8                   | 600              | 16            |
| 83406979                    | RST 5K-RKWT<br>5K-735/2 M  | 2         | PVC      | 5 G 1,5 | 9,2                 | 600              | 16            |
| 83406980                    | RST 5K-RKWT<br>5K-735/5 M  | 5         | PVC      | 5 G 1,5 | 9,2                 | 600              | 16            |
| 83406981                    | RST 5K-RKWT<br>5K-735/10 M | 10        | PVC      | 5 G 1,5 | 9,2                 | 600              | 16            |

## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - K-kod

