


## Svivelkoppling PAGGB-70

För slang NW70

Svivelkopplingen eliminerar torsionskrafter på slangen i långa dresspacks och ökar därför dess livslängd. Silikon- och halogenfri. Beställ direkt i vår webshop!



# REIKU



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfri



Robust



UV-beständig

### Fördelar

Svivelkoppling PAGGB-70 eliminerar torsionskrafter på slangen i långa dresspacks och ökar därför dess livslängd. Minskar slitage och problem med slang och robot.

### Användningsområden

I kombination med robotslang NW70  
Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

### Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri  
God olje- och kemikaliebeständighet  
Brandspridningsklass: UL94-V2

### Design/Utförande

Kan monteras slang/slang eller slang/tätning  
Vinklingsförmåga +/- 15°  
Vridbar 360°

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Svivelkoppling PAGGB-70

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Färg:             | svart             |
| Material:         | PA6, Polyamid     |
| Temperaturområde: | -40°C till +105°C |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Sivelpoppling PAGGB-70

| Art nr   | Benämning | NW (mm) | Förp (st) |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 83156003 | PAGGB-70  | 70      | 10        |