

## Tågslang PAABB

Av polyamid för höga dynamiska krav

Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer. Hög mekanisk hållfasthet, halogenfri samt EN45545-2-godkänd. Beställ direkt i vår webshop!

### Info

Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer  
Halogen- och kadmiumfri  
EN45545-2-godkänd



# REIKU



Spårbundet



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



Låg vikt



Oljeresistent



Släpkedja



UV-beständig



Vattentät

### Fördelar

Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Tågslang PAABB

EN45545-2-godkänd  
Hög mekanisk hållfasthet  
God olje- och kemikaliebeständighet

### Användningsområden

Spårbundna fordon  
Kollektivtrafik  
Inom- och utomhus

### Produktegenskaper

Halogen- och kadmiumfri  
Silikonfri  
UV- och väderbeständig i svart färg  
Brandspridningsklass: UL94-V0  
Normal vägg tjocklek

### Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

### Tekniska data

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Klassificering:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175<br>IEC EN 61386-1 |
| Godkännanden:     | EN 45545-2:2013                               |
| Färg:             | Svart                                         |
| Material:         | Modifierad PA12 V0                            |
| Temperaturområde: | -30°C till +105°C, kortvarigt +150°C          |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Tågslang PAABB

| Art nr   | Benämning | NW (mm) | Yttre Ø (mm) | Inner-Ø (mm) | Min. böjningsradie<br>stat. (mm) | Min. böjningsradie<br>dyn. (mm) | Förp. (m) |
|----------|-----------|---------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 83144082 | PAABB-12F | 12      | 15,8         | 11,8         | 25                               | 65                              | 50        |
| 83144083 | PAABB-17F | 17      | 21,5         | 16,5         | 30                               | 80                              | 50        |
| 83144084 | PAABB-23F | 23      | 28,5         | 22,6         | 35                               | 90                              | 50        |
| 83144085 | PAABB-29F | 29      | 34,5         | 27,9         | 45                               | 120                             | 50        |
| 83144086 | PAABB-36G | 36      | 42,5         | 35,8         | 60                               | 180                             | 30        |
| 83144087 | PAABB-48G | 48      | 54,5         | 46,5         | 70                               | 200                             | 30        |