

## SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT är en parallellkorrugerad, delbar ledare som kan installeras i efterhand

### Info

Kabelskydd



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



Låg vikt



UV-beständig

### Fördelar

Måttstabil

Flexibel

Krossresistent

Gnagarskydd

Snabb och enkel montering

### Användningsområden

Fordonskonstruktion

Fartygsbyggnation

Maskinteknik

Elindustri

Används i områden där kablar och ledningar behöver skyddas efter montering

### Produktegenskaper

Halogen-fri (PA6)

Nötningsresistent

Hög beständighet mot olja, bensin, syror och andra kemikalier

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SPLIT

Mycket god UV- and väderbeständighet (SILVYN® SPLIT PP UV)

### Design

Delbar skyddsslang

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Korrugerad plastslang
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Korrugerad plastslang
Vid förfrågan:	Polyamid 12 utföranden (mycket flexibla) ETFE-utförande (högtemperaturbeständig upp till +200 °C)
Färg:	Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Polyamid 6 (PA6) Polypropen (PP)
Skyddsklass:	IP43 med SILVYN® SPLIT COV
Temperaturområde:	PA6 : -40 °C till +120 °C PP : -40 °C till +135 °C PP UV: -40 °C till +105 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SILVYN® SPLIT**

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Böjningsradie (mm)	Lämplig för SILVYN® COV	Förp. (m)
<b>SILVYN® SPLIT PA6</b>					
61806621	6	6.3 x 10	15	-	50
61806620	10	8.8 x 13.5	15	M16/PG9	50
61806631	11	11 x 16.1	15	-	50
61806630	14	13.2 x 18.7	15	M20/PG13,5	50
61806641	16	16 x 21.5	20	-	50
61806640	20	20.2 x 25.7	25	M25/PG21	50
61806650	23	23.9 x 31.3	35	M32/PG29	50
61806651	29	27.3 x 36.0	35	-	25
61806660	37	32.5 x 41.9	40	M40/PG29	25
61806670	45	43.0 x 54.2	70	M50	25
61806671	70	66.5 x 79.8	95	-	10
61806672	100	88.0 x 103.5	100	-	10
<b>SILVYN® SPLIT PP</b>					
61806615	6	6.3 x 10	15	-	50
61806625	10	8.4 x 13.4	15	M16/PG9	50
61806616	11	11 x 16.1	15	-	50
61806635	14	12.5 x 18.5	15	M20/PG13,5	50
61806617	16	16 x 21.5	20	-	50
61806645	20	19.2 x 25.3	20	M25/PG21	50
61806655	23	23.4 x 30.8	45	M32/PG29	50
61806618	29	27.3 x 35.5	50	-	25
61806665	37	31 x 41.4	60	M40/PG29	25
61806675	45	42.7 x 54	75	M50	25
61806619	70	66.0 x 79.5	95	-	10
61806622	100	87.5 x 102.5	100	-	10
<b>SILVYN® SPLIT PP UV</b>					
61806100	6	6.3 x 10	15	-	50
61806110	10	8.4 x 13.4	15	M16/PG9	50
61806120	11	11 x 16.1	15	-	50
61806130	14	12.5 x 18.5	15	M20/PG13,5	50
61806140	16	16 x 21.5	20	-	50
61806150	20	19.2 x 25.3	20	M25/PG21	50
61806160	23	23.4 x 30.8	45	M32/PG29	50
61806170	29	27.3 x 35.5	50	-	25

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® SPLIT**

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Böjningsradie (mm)	Lämplig för SILVYN® COV	Förp. (m)
61806180	37	31 x 41.4	60	M40/PG29	25
61806190	45	42.7 x 54	75	M50	25
61806200	70	66.0 x 79.5	95	-	10
61806210	100	87.5 x 102.5	100	-	10

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16