



## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - T-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

### Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

### Användningsområden

Industriautomation

Robotapplikationer

LED-belysning/armaturer

Senaste uppdatering (16.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - T-kod

Maskin- och anläggningsteknik

### Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja  
Enligt DIN EN 61076-2-111

### Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-OB - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20939 (80 °C / 600 V)

### Tekniska data

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Märkspänning:         | Max 50 V AC / 60 V DC                                     |
| Märkström:            | Max 16 A                                                  |
| Skyddsklass:          | IP65/IP67/IP69K                                           |
| Kodning:              | T-kod                                                     |
| Material kontaktkåpa: | TPE                                                       |
| Material insats:      | PBT-GF                                                    |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing                                        |
| Kontaktresistans:     | ≤10 mOhm                                                  |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm                                      |
| Temperaturområde:     | Kabel: -25 °C till +80 °C<br>Kontakt: -40 °C till +125 °C |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - T-kod

| Art nr                      | Benämning                   | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare  | Yttre diameter (mm) | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------|---------------------|------------------|---------------|
| M12 hane 4-poligt utförande |                             |           |          |         |                     |                  |               |
| 83407650                    | RST 4T-RKWT<br>4T-723/0,3 M | 0,3       | PUR      | 4 x 1,5 | 7,4                 | 60               | 16            |
| 83407651                    | RST 4T-RKWT<br>4T-723/0,6 M | 0,6       | PUR      | 4 x 1,5 | 7,4                 | 60               | 16            |
| 83407652                    | RST 4T-RKWT<br>4T-723/1 M   | 1         | PUR      | 4 x 1,5 | 7,4                 | 60               | 16            |
| 83407653                    | RST 4T-RKWT<br>4T-723/2 M   | 2         | PUR      | 4 x 1,5 | 7,4                 | 60               | 16            |
| 83407654                    | RST 4T-RKWT<br>4T-723/5 M   | 5         | PUR      | 4 x 1,5 | 7,4                 | 60               | 16            |
| 83407655                    | RST 4T-RKWT<br>4T-723/10 M  | 10        | PUR      | 4 x 1,5 | 7,4                 | 60               | 16            |

## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - T-kod

