SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE - silikontejp till SILVYN® HIPROJACKET

Info
Enastående skydd mot extrem påverkan av värme



Fördelar
Värmebeständig
Flexibel
Skyddsklassen höjs till IP67 om HIPROSILTAPE också används
Minskar tillfälligt temperaturen i slangen med upp till 30%

Användningsområden
Tung industri, järn- och stålverk, gjuterier, glas och keramisk bearbetning, kemisk industri
Stålindustri
Järnvägs- / fordonskonstruktion
Maskinteknik
Används i områden där kablar och ledningar utsätts för extrem värme

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000128 ETIM 5.0 Class-Description: Tejp
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000128 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tejp
Färg:	Röd
Material:	Självvulkande halogenfritt silikongummi
Temperaturområde:	-55 °C till +260 °C fast temperatur

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HIPROSILTAPE

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Förp. (m)
SILVYN® HIPROSILTAPE			
61713040	25	25.0 x 0.5	11

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16