
UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm


Robust släpkedja för långa åklängder


Lätt, tyst och robust standardsläpkedja som klarar långa fribärande längder. Optimal för dynamiska applikationer och robotsystem. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
Halogenfri
Kan även levereras i specialutförande för höga/låga temperaturer, ESD- och ATEX-miljöer







Kompletterande automationskomponenter från Lapp

God kemisk resistens

Halogenfri

Monteringstid

UV-beständig

Fördelar

UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor
Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
Klarar långa fribärande längder

Användningsområden

Dynamiska maskinapplikationer
Automation
Robotsystem
Fordon

Produktegenskaper

Innerbredder 15-65 mm

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm

Ej öppningsbar
Kan förses med avdelare
Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Tekniska data

Mått:	Innerhöjd h_i: 20 mm Ytterhöjd h_G: 25 mm Delning t: 32 mm (31 länkar/m) H = 2 KR + h_G LB = KR x π + 2 x t
Färg:	Svart, andra färger vid förfrågan
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C
Övrigt:	Max åksträcka 80 m Max åkhastighet 10 m/s Max acceleration 50 m/s2

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm

Produktinformation

Art nr	Bi (mm)	Bk (mm)	Böjningsradie, KR (mm)
Typ 020, ej öppningsbar			
83514907	15	27	KR=28
83514908	15	27	KR=38
83514909	15	27	KR=48
83514910	15	27	KR=75
83514911	15	27	KR=100
83514912	15	27	KR=125
83514913	25	37	KR=28
83514914	25	37	KR=38
83514915	25	37	KR=48
83514916	25	37	KR=75
83514917	25	37	KR=100
83514918	25	37	KR=125
83514919	38	50	KR=28
83514920	38	50	KR=38
83514921	38	50	KR=48
83514922	38	50	KR=75
83514923	38	50	KR=100
83514924	38	50	KR=125
83514925	50	62	KR=28
83514927	50	62	KR=38
83514926	50	62	KR=48
83514928	50	62	KR=75
83514929	50	62	KR=100
83514930	50	62	KR=125
83514931	65	77	KR=28
83514933	65	77	KR=38
83514932	65	77	KR=48
83514934	65	77	KR=75
83514935	65	77	KR=100
83514936	65	77	KR=125

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm



Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16