

Fästplattor

För fixering av buntband

Fästplattor för säker fixering av buntband med skruv, nit eller lim. Detekterabar variant för livsmedelsindustrin finns. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Andra dimensioner eller förpackningar vid förfrågan



Halogenfri



UV-beständig

Applikation

För säker fixering av buntband med skruv, nit eller lim

Kvadratiske varianter har även bas med självhäftande gummibaserat lim

Svarta fästplattor är UV-beständiga

Blå fästplatta har järnoxid i plasten och är detekterbar med metalldetektor eller röntgen. Detta reducerar risken för kontamination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.

Standarder/Godkännanden

Brandklassning enligt UL 94 klass HB (fyrkantiga)

Tekniska data

Färg:

Naturell eller svart

Material:

Polyamid 6.6, ABS (kvadratiske)
Halogenfritt

Temperaturområde:

-10°C till +60°C

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Fästplattor

Art nr	Benämning	Modell	Färg	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
83871005	FÄSTPLATTA 100ST NYL 15X22 (5496E)	Vagga	Naturell	22 x 15	9	700	100
83871224	FÄSTPLATTA 100ST SVART 15X22 (5497E)	Vagga	svart	22 x 15	9	700	100
83871234	FÄSTPLATTA 100ST NYL 10X10 (5460E)	Ögla	Naturell	20 x 15	4,8	180	100
83871001	FÄSTPLATTA 100ST NYL 19X19 (5467 RBE)	Kvadratisk	Naturell	19 x 19	3,6	180	100
83871002	FÄSTPLATTA 100ST SVART 19X19 (5469 RBE)	Kvadratisk	svart	19 x 19	3,6	180	100
83871003	FÄSTPLATTA 100ST NYL 27X27 (5473 RBE)	Kvadratisk	Naturell	27 x 27	4,8	220	100
83871004	FÄSTPLATTA 100ST SVART 27X27 (5475 RBE)	Kvadratisk	svart	27 x 27	4,8	220	100
83871340	FÄSTPLATTA 100ST BLÅ 27X27 (5473DT RBE)	Kvadratisk	Blå	27 x 27	4,8	220	100

Fästplattor

