

Tågslang PAABB

Av polyamid för höga dynamiska krav

Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer. Hög mekanisk hållfasthet, halogenfri samt EN45545-2-godkänd. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer

Halogen- och kadmiumfri

EN45545-2-godkänd



REIKU



Spårbundet



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



Låg vikt



Oljeresistent



Släpkedja



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Tågslang PAABB

EN45545-2-godkänd
Hög mekanisk hållfasthet
God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

Spårbundna fordon
Kollektivtrafik
Inom- och utomhus

Produktegenskaper

Halogen- och kadmiumfri
Silikonfri
UV- och väderbeständig i svart färg
Brandspridningsklass: UL94-V0
Normal vägg tjocklek

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från <http://cad.reiku.net>

Tekniska data

Klassificering:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 IEC EN 61386-1
Godkännanden:	EN 45545-2:2013
Färg:	Svart
Material:	Modifierad PA12 V0
Temperaturområde:	-30°C till +105°C, kortvarigt +150°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Tågslang PAABB

Art nr	Benämning	NW (mm)	Yttre Ø (mm)	Inner-Ø (mm)	Min. böjningsradie stat. (mm)	Min. böjningsradie dyn. (mm)	Förp. (m)
83144082	PAABB-12F	12	15,8	11,8	25	65	50
83144083	PAABB-17F	17	21,5	16,5	30	80	50
83144084	PAABB-23F	23	28,5	22,6	35	90	50
83144085	PAABB-29F	29	34,5	27,9	45	120	50
83144086	PAABB-36G	36	42,5	35,8	60	180	30
83144087	PAABB-48G	48	54,5	46,5	70	200	30