
Flatstiftshylsor Typ M / Typ F

Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors



Fördelar

Snabb och enkel delning av kontakt
Tillsammans med flatstiftshylsor ger dessa panelkontakter en säker och lätt montering
Nya anslutningar kan göras enkelt utan några missförstånd

Användningsområden

Ersätter radklämmor eller stickkontakter i särskilda applikationer

Övrigt

Endast hållarfunktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt
Material:	Polyamid
Temperaturområde:	max. +105 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (22.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Flatstiftshylsor Typ M / Typ F

Produktinformation

Art nr	Benämning	UL-godkänd	Antal poler	Bredd B (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Antal / förp.
Bladkontakt strips (typ M)							
63300100	408-2 M	nej	2	15,3	13,2	32,2	100
63300110	408-4 M	nej	4	27,5	16,8	32,6	100
63300120	408-6 M	nej	6	31,2	18,8	32,9	100
63300130	408-8 M	nej	8	40,4	18,8	33,1	100
Panelkontakt-sockel (typ F)							
63300140	408-2 F	nej	2	12,6	10	23,2	100
63300150	408-4 F	nej	4	24,5	14,1	24	100
63300160	408-6 F	nej	6	28,2	14,9	24,3	100
63300170	408-8 F	nej	8	37,4	15,4	24,4	100

Senaste uppdatering (22.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16