


## V 1311-A pressbackar, hydrualiska

V 1311: Hydraulisk pressningstång för kabelskor och stumt kontaktdon, 10-400 mm<sup>2</sup>, krimpingsprofil: hexagonal, presskraft: 13 t



### Fördelar

Automatisk snabbmatning av pressbackar och dorn  
Kräver liten handkraft, ca. 245 N vid maximal kraft  
Ergonomiska handtag  
Pressningshuvudet roterar 180 grader  
Få verktygsdelar, lätt att byta

### Användningsområden

System 1311 för kontaktpressning i koppar, 10-400 mm<sup>2</sup>

### Inklusive

Komplett enhet, extern kompressor krävs inte  
Levereras i portabel trälåda  
Pressbackar och pressbackshållare behöver beställas separat

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontakt-don, ändhylsor till ledare, skärmslutning

Vid förfrågan:

Batteridrivet verktyg mot förfrågan

Övrigt:

Krimpprofil: hexagonal och dorn

Pressningskraft: 130 kN (13 t)

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## V 1311-A pressbackar, hydrauliska

Art nr	Benämning	För mm <sup>2</sup>	Inre stanshållare	Yttre stanshållare	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61795925	V 1311-A	10 - 400	V 1316	V 1318	4,9	590	1

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16