

KEB 1025 krimpängar

KEB 1025 ergonomisk krimpång/verktyg ändhylsa till ledare upp till 25 mm²



Fördelar

Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
Handtagen passar både små och stora händer
Låsfunktion som endast släpps efter slutförd pressning
Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

Mini-force verktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor från 10 - 25 mm²

Produktegenskaper

Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt:

Krimpringsprofil: specialutvecklad form i stil med en W-krimpring

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KEB 1025 krimpänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61791065	KEB 1025	10 - 25	trapetsformad	0,5	220	1