

PEW 8.185 kontaktpressningstänger

PEW 8.185 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerad ändhylsa till ledare, tillverkad i Tyskland, snabb och tillförlitlig



Fördelar

Ergonomiska handtag och mycket låg handkraft krävs
Enhetlig matning till pressbacken garanterar exakta krimpningar
DIN-förenlig pressning enligt principen om tvångsslutförande
Automatisk inställning av önskat tvärsnitt för krimpningen

Användningsområden

För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor
Kan användas med en hylslängd på upp till 20 mm (från 12 mm behövs dock minst två pressningar)

Produktegenskaper

Tillverkad av krompläterat verktygsstål

Övrigt

Pressa ändhylsor upp till 12 mm en gång, längre ändhylsor (till max. 20 mm) måste pressas flera gånger efter varandra

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

PEW 8.185 kontaktpressningstänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61813736	PEW 8.185	0.08 - 16	fyrkant	0,38	180	1