Rörkabelskor KR/KRT/KRF

Rörkabelskor KR/KRT/KRF med inspektionshål



Fördelar

Med inspektionshål (från 4 mm^2)
Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet

Användningsområden

KR: För fintrådig kopparledare (klass 2 och 5) för kabelarea 0,75 - 10 mm^2
KRT: För flertrådiga kopparledare (klass 2) med tvärsnittsområde mellan 10 - 1 000 mm^2
KRF: För fintrådiga och flertrådiga kopparledare (klass 2, 5 och 6) med tvärsnittsområde mellan 16–400 mm^2
Främst för anslutning till skenor och kopparkontakter
Max. 48 kV

Standarder/Godkännanden

UL Filnummer E205350, se tabell
Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001051 ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001051 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rörkabelsko för Cu-ledare
Material:	Förtent elektrolyt koppar (Cu / SN4, tennytan av 4µ)
Temperaturområde:	Temperaturområde upp till +90°C Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C

Observera

* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Rörkabelskor KR/KRT/KRF

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Rörkabelskor KR/KRT/KRF

Produktinformation

Art nr	Benämning	Skruvhål Ø (mm)	UL-godkänd	Längd (mm)	Pressbackar	d mm	W mm	Antal / förp.
KR								
61796480	KR 0,75/3	3	nej	16	-	1,3	6	100
61796490	KR 0,75/4	4	nej	17	-	1,3	6	100
61796500	KR 1,5/3	3	ja	16	-	1,8	6,5	100
61796510	KR 1,5/4	4	ja	17	-	1,8	6,5	100
61796520	KR 1,5/5	5	ja	18	-	1,8	7,5	100
61796530	KR 2,5/3	3	ja	17	-	2,3	7,5	100
61796540	KR 2,5/4	4	ja	18	-	2,3	7,5	100
61796550	KR 2,5/5	5	ja	19	-	2,3	8,5	100
61796560	KR 2,5/6	6	ja	19	-	2,3	8,5	100
61796570	KR 4/4	4	ja	21	-	3	8,5	100
61796580	KR 4/5	5	ja	22	-	3	9	100
61796590	KR 4/6	6	ja	23	-	3	10	100
61796600	KR 6/4	4	ja	22	-	4	9,5	100
61796610	KR 6/5	5	ja	22	-	4	9,5	100
61796620	KR 6/6	6	ja	23	-	4	10	100
61796630	KR 6/8	8	ja	30	-	4	13,5	100
61796631	KR 10/5	5	ja	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796632	KR 10/6	6	ja	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796633	KR 10/8	8	ja	33	B 7/ B 8	5	13,5	100
KRT								
61796640	KRT 10/5	5	ja	29	B 7	4,5	10	100
61796650	KRT 10/6	6	ja	29	B 7	4,5	10	100
61796660	KRT 10/8	8	ja	34	B 7	4,5	13	100
61796670	KRT 10/10	10	ja	34	B 7	4,5	16	100
61796680	KRT 10/12	12	ja	41	B 7	4,5	19	100
61796690	KRT 16/5	5	ja	34	B 8,5	5,5	12	100
61796700	KRT 16/6	6	ja	34	B 8,5	5,5	12	100
61796710	KRT 16/8	8	ja	39	B 8,5	5,5	15	100
61796720	KRT 16/10	10	ja	39	B 8,5	5,5	16	100
61796730	KRT 16/12	12	ja	47	B 8,5	5,5	19	100
61796740	KRT 25/6	6	ja	43	B 10	7	14	100
61796750	KRT 25/8	8	ja	43	B 10	7	15	100
61796760	KRT 25/10	10	ja	43	B 10	7	16	100
61796770	KRT 25/12	12	ja	48	B 10	7	19	100

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Rörkabelskor KR/KRT/KRF

Produktinformation

Art nr	Benämning	Skruvhål Ø (mm)	UL-godkänd	Längd (mm)	Pressbackar	d mm	W mm	Antal / förp.
61796780	KRT 35/6	6	ja	49	B 12	8,5	17	100
61796790	KRT 35/8	8	ja	49	B 12	8,5	17	100
61796800	KRT 35/10	10	ja	49	B 12	8,5	19	100
61796810	KRT 35/12	12	ja	53	B 12	8,5	22	50
61796820	KRT 50/6	6	ja	53	B 14	10	20	50
61796830	KRT 50/8	8	ja	53	B 14	10	20	50
61796840	KRT 50/10	10	ja	53	B 14	10	20	50
61796850	KRT 50/12	12	ja	56	B 14	10	22	50
61796860	KRT 70/8	8	ja	55	B 16	12	23	50
61796870	KRT 70/10	10	ja	55	B 16	12	23	50
61796880	KRT 70/12	12	ja	58	B 16	12	23	50
61796890	KRT 95/8	8	ja	60	B 18	13,5	26	50
61796900	KRT 95/10	10	ja	60	B 18	13,5	26	50
61796910	KRT 95/12	12	ja	63	B 18	13,5	26	50
61796920	KRT 95/16	16	ja	69	B 18	13,5	28	50
61796930	KRT 120/10	10	ja	64	B 19	15	28	50
61796940	KRT 120/12	12	ja	64	B 19	15	28	50
61796950	KRT 120/16	16	ja	70	B 19	15	28	50
61796960	KRT 150/12	12	nej	76	B 22	17	32	25
61796990	KRT 185/12	12	nej	79	13 B 24	19	35	25
61797000	KRT 185/16	16	nej	79	13 B 24	19	35	25
61797020	KRT 240/12	12	nej	86	13 B 26	21	38	25
61797030	KRT 240/16	16	nej	86	13 B 26	21	38	25
61797050	KRT 300/16	16	nej	100	13 B 30	24	44	10
61797080	KRT 400/20	20	nej	114	13 B 32	26	48	10
KRF								
61803020	KRF 16/6	6	ja	34	B 9	6	13	100
61803030	KRF 16/8	8	ja	34	B 9	6	13	100
61803040	KRF 16/10	10	ja	38	B 9	6	16	100
61803050	KRF 16/12	12	ja	47	B 9	6	22	100
61803060	KRF 25/6	6	ja	39	B 11	8	16	100
61803070	KRF 25/8	8	ja	39	B 11	8	16	100
61803080	KRF 25/10	10	ja	42	B 11	8	17	100
61803090	KRF 25/12	12	ja	47	B 11	8	22	100
61803110	KRF 35/6	6	ja	47	B 13	9	18	100

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Rörkabelskor KR/KRT/KRF

Produktinformation

Art nr	Benämning	Skruvhål Ø (mm)	UL-godkänd	Längd (mm)	Pressbackar	d mm	W mm	Antal / förp.
61803120	KRF 35/8	8	ja	47	B 13	9	18	100
61803130	KRF 35/10	10	ja	47	B 13	9	18	100
61803140	KRF 35/12	12	ja	52	B 13	9	22	100
61803160	KRF 50/8	8	ja	50	B 14,4	11	21	100
61803170	KRF 50/10	10	ja	50	B 14,5	11	21	100
61803180	KRF 50/12	12	ja	53	B 14,5	11	21	100
61803190	KRF 50/16	16	ja	59	B 14,5	11	27	100
61803200	KRF 70/8	8	ja	55	B 17	13	25	50
61803210	KRF 70/10	10	ja	55	B 17	13	25	50
61803220	KRF 70/12	12	ja	58	B 17	13	25	50
61803230	KRF 70/16	16	ja	64	B 17	13	28	50
61803240	KRF 95/10	10	ja	69	B 20	15	29	50
61803250	KRF 95/12	12	ja	69	B 20	15	29	50
61803260	KRF 95/16	16	ja	69	B 20	15	29	50
61803270	KRF 120/10	10	ja	73	B 22	17	32	25
61803280	KRF 120/12	12	ja	73	B 22	17	32	25
61803290	KRF 120/16	16	ja	73	B 22	17	32	25
61803300	KRF 150/12	12	ja	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803310	KRF 150/16	16	ja	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803330	KRF 185/12	12	ja	86	13 B 27	21	39	20
61803340	KRF 185/16	16	ja	86	13 B 27	21	39	20
61803350	KRF 185/20	20	ja	93	13 B 27	21	39	20
61803360	KRF 240/12	12	ja	96	13 B 30	22,5	42	10
61803370	KRF 240/16	16	ja	96	13 B 30	22,5	42	10
61803380	KRF 240/20	20	ja	95	13 B 30	22,5	42	10
61803390	KRF 300/16	16	ja	99	13 B 32	24,5	46	10
61803400	KRF 300/20	20	ja	99	13 B 32	24,5	46	10
61803420	KRF 400/16	16	ja	111	13 B 38	30	56	10
61803430	KRF 400/20	20	ja	126	13 B 38	30	56	10

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16