


Spiralband

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.



Flamhämmande



Halogenfri



Monteringstid

Fördelar

Snabb och enkel montering genom användning av ett passande indragningsverktyg
Minimerad installationstid

Användningsområden

För kabeldragning till kopplingskåp och paneler

Fixera kabelkanal: Rikta lamellerna uppåt, anslut en kabelände och skjut sedan in kabeln i sidled till önskad förgrening med hjälp av insättningsverktyget. Anslut den andra kabeländan

Produktegenskaper

Det går att koppla samman två eller flera ändar genom att skjuta in dem i varandra

Levereras i 50 cm bitar

Standarder/Godkännanden

UL 94 V-2

Övrigt

Rekommenderade skruvar: M4 cylinderskruv DIN 84 A med bricka eller M4 skruv med plant huvud DIN 85 A med bricka

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002596

ETIM 5.0 Class-Description: Flexibelt ledningsdragningsystem

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002596

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibelt ledningsdragningsystem

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Spiralband

Vid förfrågan:	Version med tejp Fyrkantig form
Övrigt:	Halogenfri
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Polypropylen (PP)
Temperaturområde:	-40°C till +70°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Spiralband

Art nr	Produktbeskrivning	Längd (mm)	Höjd (mm)	Förp. (m)
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	12

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16