


## TEC tätningshylsa

TEC-tätningsskydd med vidhäftande beläggning på insidan kan används till isolering och tätning av kabelslitsar.



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig



Vattentät

### Fördelar

Säker tätning med termoplastisk limhäftande beläggning på insidan

God beständighet mot kemikalier och lösningsmedel

Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd

### Användningsområden

För tätning av kabeländar mot intrång av fukt och föroreningar

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000218

ETIM 5.0 Class-Description: Krympändkåpa

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000218

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympändhätta

Allmänt:

UV-beständig

Dubbelväggig

Färg:

Svart

Material:

Tvärbunden modifierad polyolefin, med termoplastisk vidhäftande beläggning på insidan  
Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde:

-50°C till +100°C

Krympningstemperatur: +135°C

## TEC tätningshylsa

### Observera

1. efter krympning +/- 10%; 2. efter krympning +/- 20%

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

# TEC tätningshylsa

| Art nr   | Produktbeskrivning | H max. (mm) | H min. (mm) | J max. (mm) | Kabel-Ø (mm) | R* efter krympning (mm) | Godstjocklek HB* (mm) | Antal / förp. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 61830000 | TEC 15/4,5         | 15          | 4,5         | 4           | 5 - 12       | 30                      | 2                     | 10            |
| 61830010 | TEC 25/9           | 25          | 9           | 6,5         | 10 - 22      | 50                      | 2,3                   | 10            |
| 61830020 | TEC 36/15          | 36          | 15          | 10,5        | 17 - 30      | 80                      | 3                     | 10            |
| 61830040 | TEC 55/25          | 55          | 25          | 16          | 28 - 47      | 130                     | 3,3                   | 10            |
| 61830050 | TEC 80/40          | 80          | 40          | 17          | 45 - 70      | 150                     | 4                     | 10            |
| 61830060 | TEC 102/60         | 102         | 60          | 26          | 68 - 90      | 140                     | 4                     | 10            |
| 61830070 | TEC 148/57         | 148         | 57          | 27          | 80 - 133     | 105                     | 3,3                   | 10            |

Senaste uppdatering (07.03.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Produktsvar <http://se.lappgroup.com>  
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16