Översikt typ CONDUFLEX, innerhöjd 25-72 mm

Kostnadseffektiv, tystgående tubsläpkedja i rostfritt stål med låg vikt och sofistikerad design. Klarar kortare fribärande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.



- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Lämplig för användning utomhus
- God kemisk resistens
- Robust
- Temperaturbeständig

Fördelar

Utförande:
1. Tät tubsläpkedja med
sofistikerad design
2. Som tillval finns skyddsbyglar
för att montera över skarvarna
3. Snygg design med rostfria länkar och
svarta polyamidramar
4. Olika typer av ändfästen finns
5. Ger bra skydd av kablar och slangar
6. Tystgående

Användningsområden

Vid kortare fribärande åksträckor
Vid låga till medium vikter av kablar och slangar i kedjan
I smutsiga miljöer även då heta spånor förekommer
Då en kostnadseffektiv stålsläpkedja efterfrågas

Senaste uppdatering (29.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt typ CONDUFLEX, innerhöjd 25-72 mm

Produktegenskaper

Sex storlekar finns enligt följande:
Innerhöjd: 25-72 mm
Innerbredd: 26-170 mm
Åkträcka fribärande: Upp till 3 m

Övrigt

För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Tekniska data

Material:	Länkar: Rostfritt stål, polyamidplast
Temperaturområde:	-25 °C till +100 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (29.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt typ CONDUFLEX, innerhöjd 25-72 mm

Senaste uppdatering (29.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16