

## KNIPEX plattång

KNIPEX isolerade tänger för grip- och skärarbeten

### Info

Med tandade greppytor



### Fördelar

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp  
Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

### Användningsområden

Lämplig för finare grepparbeten

### Produktegenskaper

Korta, platta backar, tandade greppytor

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833

ETIM 5.0 Class-Description: Kombinationstång

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000833

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plattång

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Vanadium electric steel, forged,  
oil-hardened

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppar tillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## KNIPEX plattång

Art nr	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120502	Plattång FLZI 16	0,176	160

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16