


Modularkabel

Spiralkabel med TPE-isolerade ledare och svart PUR-mantel

Modularkabel med hög oljebeständighet för krävande industrimiljöer. Utdragbar 3 gånger vilande längd. Lämplig för slitskontaktering. Beställ i vår webshop!



L = Spirallängd, vilande
Lu = Spirallängd, utdragen
L1, L2 = Rak längd=100 mm
Yd K = Ytterdiameter kabel
Yd Sp = Ytterdiameter spiral



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Köldbeständig



Mekanisk resistens

Fördelar

PUR-mantlad modularkabel

Köldflexibel ner till -40 °C

Hög oljebeständighet

Utdragbar 3 gånger vilande längd

Användningsområden

Krävande industrimiljöer

Utomhusmiljöer

Produktegenskaper

Nötningsbeständig mantel

Temperaturbeständig

Lämplig för slitskontaktering

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Modularkabel

Design/Utförande

Mantel: PUR

Ledarisolering: Polyester

Färg mantel: Svart

Övrigt

Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Enl DIN 47100
Ledaruppbyggnad:	Blank Cu 7 x 0,16
Material:	Ledarisolering: TPE-E (12Y) Mantel: PUR (11 Y)
Märkspänning:	100 V enl DIN 0814
Provspänning:	1200 V enl VDE 0814
Isolationsmotstånd:	$1,7 \times 10^{13}$ Ohm x m
Temperaturområde:	-30 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.

Modularkabel

Art nr	Antal ledare x yta (mm ²)	L (mm)	Lu (mm)	Yd Sp (mm)	Yd K (mm)
83201900	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	200	600	13	2,5 x 4,8
83201902	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	300	900	13	2,5 x 4,8
83201903	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	400	1200	13	2,5 x 4,8
83201904	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	500	1500	13	2,5 x 4,8
83201906	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	700	2100	13	2,5 x 4,8
83201907	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	800	2400	13	2,5 x 4,8
83201908	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	1000	3000	13	2,5 x 4,8
83201935	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	1500	4500	13	2,5 x 4,8
83201940	4 x 0,14 (4 x AWG 26)	2000	6000	13	2,5 x 4,8