
Ändhylsor DIN-spole

Isolerad ändhylsa till ledare i remsor/spolar







Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Monteringstid

Utrymmeskrav

Fördelar

End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten i Nordamerika.

Användningsområden

Isolerade ändhylsor på band, DIN 46228, del 4
DIN-remsor, finns på rullar med upp till 3000 stycken för atomatiserad maskinell krimpning
To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.

Inklusive

Spoldiameter: ca. 25 cm

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

Ändhylsor DIN-spole

Material:	Koppar/PP Yta: tennpläterad
Temperaturområde:	Permanent last -5 °C upp till +105 °C, temporär last +120 °C

Observera
Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.


Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Ändhylsor DIN-spole

Art nr	Benämning	För mm²	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	d2 mm	R mm	Förp.
61802052	DIN-spole 0,5	0.5	vit	14,5	8	1,1	2,6	3,5	3000 x 1
61802054	DIN-spole 0,75	0.75	grå	14,5	8	1,3	2,8	3,6	3000 x 1
61802056	DIN-spole 1,0	1	röd	14,5	8	1,5	3	3,9	3000 x 1
61802058	DIN-spole 1,5	1.5	svart	14,5	8	1,8	3,4	4,2	2500 x 1
61802060	DIN-spole 2,5	2.5	blå	14,5	8	2,3	4,2	5	1500 x 1

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Ändhylsor DIN-spole



Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.