
PEW 12 insatser för SHELD-KON®-skärmanslutningsdon

Crimping inserts for PEW 12 system



Fördelar

Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
Pressbackar är enkelt utbytbara
Parallell låsningsrörelse
En- eller tvåhandsmanövrering

Användningsområden

Krimpning av endelade RSK-skärmanslutningsdon och tvådelade SHIELD-KON®-skärmanslutningsdon

Övrigt

Flexibelt system: Utbytbara insatser som passar både till handkrimptången PEW 12/PEW 12S, den elektriska krimptången E-PEW 12 eller till krimpautomaten CM 25-1 (se databladet för kompatibilitet)

Inklusive

Pressbackar levereras utan verktyg

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001282 ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001282 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

Observera

SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke för ABB.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

PEW 12 insatser för SHELD-KON®-skärmanslutningsdon

Art nr	Benämning	Pressprofil	Skärm Ø (mm)	Passande kontakter	Antal / förp.
Skärmkontakter i ett stycke RSK (lämplig för PEW 12-verktyg)					
61815635	PEW 12.1448/101 A	Särskild form	1.27 - 1.79	RSK 5101	1
61815636	PEW 12.1449/101 B	Särskild form	1.8 - 2.28	RSK 5101	1
61815637	PEW 12.1450/201 C	Särskild form	2.29 - 2.55	RSK 5201	1
61815638	PEW 12.1341/201 D	Särskild form	2.56 - 3.0	RSK 5201	1
61815639	PEW 12.1451/201 E	Särskild form	3.01 - 3.34	RSK 5201	1
61815640	PEW 12.1452/201 F	Särskild form	3.35 - 3.65	RSK 5201	1
61815641	PEW 12.1453/301 G	Särskild form	3.66 - 4.13	RSK 5301	1
61813869	PEW 12.374/301 H	Särskild form	4.14 - 4.71	RSK 5301	1
61813868	PEW 12.373/301 J	Särskild form	4.72 - 5.12	RSK 5301	1
61813864	PEW 12.599/401 K	Särskild form	5.13 - 5.86	RSK 5401	1
61813865	PEW 12.375/401 L	Särskild form	5.87 - 6.36	RSK 5401	1
61813866	PEW 12.354/401 M	Särskild form	6.37 - 7.0	RSK 5401	1
61813867	PEW 12.619/401 N	Särskild form	7.01 - 7.62	RSK 5401	1
Tvådelade skärmanslutningsdon SHIELD-KON® (passar till PEW 12-tång)					
61813881	PEW 12.1425 SK	Sexkantad pressning	-	GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175	1
61813882	PEW 12.1426 SK	Sexkantad pressning	-	GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232	1
61813883	PEW 12.1427 SK	Sexkantad pressning	-	GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297	1
61813884	PEW 12.1428 SK	Sexkantad pressning	-	GSC 312 / 327 / 348	1
61813885	PEW 12.1429 SK	Sexkantad pressning	-	GSC 359 / 375	1
61813886	PEW 12.1430 SK	Sexkantad pressning	-	GSC 405 / 415 / 425	1
Tvådelade skärmanslutningsdon SHIELD-KON®(passar till större PEW 12S-tänger)					
61813887	PEW 12S.1440 SK	Sexkantad pressning	-	GSC 460 / 500	1

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

PEW 12 insatser för SHELD-KON®-skärmanslutningsdon



Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16