

## PEW 8.87 krimpånger

PEW 8.87 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerad ändhylsa till ledare, tillverkad i Tyskland, snabb och tillförlitlig, frontinsättning



### Fördelar

För enklaste hantering där utrymmet är begränsat (apparatskåp, maskiner/internt kablage)

Omfattar ett brett spektrum av diametrar:

0,08 -10 mm<sup>2</sup> (PEW 8.87)

0,08-16 mm<sup>2</sup> (PEW 8.87 Plus)

Tillverkad i Tyskland

Hävstångsgrepp ökar krimpkraften för outtröttliga arbeten

### Användningsområden

Kontaktpressningsverktyg för ändhylsor (kvadratisk form)

Själv-justeras till önskad storlek på hylsan

Fyrkantig krimpprofil med fyra profilerade krimpningsytor

### Produktegenskaper

Polerad

### Design

PEW 8.87: Med sido-och frontmatning (upp till 2,5 mm<sup>2</sup>) PEW 8.87 Plus: Med frontmatning

### Övrigt

Pressa endast ändhylsor till ledare som är max. 16 mm – vid större längder rekommenderar vi PEW 8.185 och 8.186 (pressa flera gånger efter varandra) resp. PEW 12 med passande insats

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Krimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt:

Pressningslängd: upp till 16 mm

Krimpprofil: fyrkant

## PEW 8.87 krimptänger

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## PEW 8.87 krimpängar

| Art nr   | Benämning     | För mm <sup>2</sup> | Pressprofil | Vikt (kg) | Längd (mm) | Antal / förp. |
|----------|---------------|---------------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 61813742 | PEW 8.87      | 0.08 - 10           | fyrkant     | 0,475     | 190        | 1             |
| 61813744 | PEW 8.87 Plus | 0.08 - 16           | fyrkant     | 0,475     | 190        | 1             |