

DSA 0110 + DSA 0725 krimptänger

DSA 0110 och DSA 0725: Krimptång för pressning av isolerade kontakter som isolerade kabelskor och blad-/panelkontakter från 0,1 till 1,5 mm² och 0,5-2,5 mm²



Tillförlitlighet

Fördelar

Lämplig för vänster- och högerhänta användare
Mindre kraft krävs för perfekt pressning
Tydligt markerade pressformar
Tvärsnitt av pressmatris ärpräglat på kabelskor för kontroll
Pressning enligt kraftavslutningssystemet

Användningsområden

Säker pressningstång för isolerade anslutningar
Till isolerade kabelskor, bladkontakter och andra kontaktdon

Produktegenskaper

Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden / Norm references / Approvals

Testad i enlighet med DIN-standarder

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Krimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt:

Justerbart krimpningstryck

Övrigt:

Krimpningsprofil: oval

Observera

Senaste uppdatering (07.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

DSA 0110 + DSA 0725 krimptänger

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



DSA 0110 + DSA 0725 krimpängar

Art nr	Benämning	För mm ²	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61722050	DSA 0110	0,1 - 1	0,35	225	1
61722060	DSA 0725	0,5 - 2,5	0,35	192	1