

KWB 4099 krimptänger

KWB 4099: Krimptång för pressning av ej isolerade kabelskor från 4,0-10,0 mm², krimpningsprofil: W-pressning, ergonomisk design



Tillförlitlighet

Fördelar

Tydligt markerade pressformar
Låsfunktion för felfri pressning
Handtagen passar både små och stora händer
Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

Miniforce-verktyget för oisolerade anslutningar på 4 - 10 mm²
För oisolerade kabelskor, övriga kontakter och rörkabelskor KR

Produktegenskaper

Löser ut om pressningen måste avbrytas

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt:

Justerbart krimpningsstryck

Övrigt:

Krimpningsprofil: W-pressning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

KWB 4099 krimptänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61722130	KWB 4099	4 - 10	0,5	220	1