


Skärmklämma EMC-skydd

EMC-skärmklämma för jordning av kabelskärmar. För direktmontering eller på 35 mm DIN-skena.



Maskin- och anläggningkonstruktion



Korrosionsbeständig



Monteringstid



Optimal dragavlastning



Utrymmeskrav



Robust



Störningssignaler

Fördelar

För en snabb och verktygsfri kontaktering av kabelskärmen som ger en säker jordning

Den elektriskt ledande beläggningen på den förzinkade ytan samt en skärmkontakt över en stor yta orsakar en lågohmig övergång mellan skärmflätningen på ledningen och skärmklämman och leder därigenom högfrekventa störningar (EMC)

Rundat material utan skarpa kanter för minsta möjliga mekaniska påverkan på kabeln

Enkel integration i trånga utrymmen tack vare kompakta dimensioner

Tillgänglig med olika klämområden för anpassad, utrymmesbesparande installation

Användningsområden

För användning i apparatskåp, kapslingar, drivsteg eller för maskinsystem

För kontakt av kabelns skärm vidare till jord

För skydd mot elektromagnetisk störning och för potentialutjämning

Lämplig för utomhusanvändning.

Produktegenskaper

Omfattande kabelskärmskontakt

Senaste uppdatering (24.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Skärmklämma EMC-skydd

Fjädringseffekt ger bra kontakt tack vare ett konstant tryck på kabelskärmen
Optimal dragavlastning via ett dragavlastningsfäste, vilket är fäst runt kabelmanteln med ett buntband
Varianten "DINrail" med ett fäste för 35 mm DIN-skenor (kan monteras utan verktyg)
Varianten "MOUNT" för direktmontering på t ex monteringsplattor/plåtkonstruktioner (M4-skruv)

Standarder/Godkännanden / Norm references / Approvals

Dragavlastning på kabelmanteln enligt EN 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002020

ETIM 6.0 klass - Beskrivning: Skärmanslutningsklämma

Övrigt:

Monteringsmetod:

DIN-skena: Snäpplåsning

Direktmontering: Skruv

Material:

Material: Härdad fjäderstål

Yta: galvaniserad

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Skärmklämma EMC-skydd

Art nr	Benämning	Klämområde (mm)	Monteringssätt	Antal / förp.
61721300	EMC-Guard DINrail-SR 3-6	3 - 6	35 mm DIN-skena (verktygsfri)	10
61721301	EMC-Guard DINrail-SR 6-8	6 - 8	35 mm DIN-skena (verktygsfri)	10
61721302	EMC-Guard DINrail-SR 8-11	8 - 11	35 mm DIN-skena (verktygsfri)	10
61721303	EMC-Guard DINrail-LSR 3-12	3 - 12	35 mm DIN-skena (verktygsfri)	10
61721304	EMC-Guard DINrail-LSR 7-18	7 - 18	35 mm DIN-skena (verktygsfri)	10
61721305	EMC-Guard MOUNT-SR 3-6	3 - 6	Direktmontering (M4-skruv)	10
61721306	EMC-Guard MOUNT-SR 6-8	6 - 8	Direktmontering (M4-skruv)	10
61721307	EMC-Guard MOUNT-SR 8-11	8 - 11	Direktmontering (M4-skruv)	10
61721308	EMC-Guard MOUNT-LSR 3-12	3 - 12	Direktmontering (M4-skruv)	10
61721309	EMC-Guard MOUNT-LSR 7-18	7 - 18	Direktmontering (M4-skruv)	10