

KNIPEX kabelsax

KNIPEX kabelsax för ledare med en yttre diameter upp till 20 mm, tack vare ergonomisk konstruktion särskilt skonsam för användaren, tillverkad i Tyskland

Info

Låg kraftförbrukning tack vare gynnsamma utväxlingsförhållanden och optimerad skärgeometri



Fördelar

Särskild struktur med två klingor delar upp skärningsprocessen i försnitt och eftersnitt

Lätt och ren klippning med endast en hand

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp

Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

Skär koppar- och aluminiumkabel

Produktegenskaper

Härdade skär med precisionsslipning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Särskilt verktygsstål i specialkvalitet, smidet, förkromat

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KNIPLEX kabelsax

Art nr	Benämning	Kabeldiameter mm	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120523	Kabelsax KASI 20	20	0,34	200

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16